

**Pluoštinis diskas XF 870 (CER), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 50****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566560 50 |
| GTIN | 4018875460795 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

VSM XF 870 modelio pluoštinis diskas **maksimaliai našus, abrazyvus** ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams.
Grūdelių rūšis: **keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------|--------|
| Grūdėtumas | 50 |
| DiskoØ | 125 mm |
| Serija | XF870 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdėliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| maksimalus sūkių skaičius | 12200 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|---|------------|
| ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 117 mm | 566670 117 |
| Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 125 mm | 566672 125 |
| ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 117 mm | 566650 117 |