


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis (SiC), Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554660 60X30
GTIN	4045197240996
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **silicio karbido grūdeliais (SiC)**. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	12700 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		