

**Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 178 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566491 80

GTIN

30051141277432

Produktų klasė

53F

**Aprašymas****Modelis:**

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

**Našius šlifavimo grūdelius** 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Didesnis medžiagos šalinimo greitis**, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II. Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.

**Paskirtis:**

**Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių** apdirbimui.

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

**Techninis aprašymas**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Grūdėtumas                       | 80                     |
| DiskoØ                           | 178 mm                 |
| Serija                           | Cubitron™II            |
| Šlifavimo priemonės              | Cubitron™ II           |
| Šlifavimo priemonių kodas        | Keramika               |
| Šlifavimo priemonių padėklas     | Vulkaninis pluoštas    |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                 |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 178 mm               |
| Kiaurymės Ø                      | 22,23 mm               |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Aliuminis              |
| optimaliai parinkta medžiagai    | INOX                   |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                 |
| maksimalus sūkių skaičius        | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Produkto rūšis                   | Pluoštinis diskas      |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka     |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka     |                |           |
| INOX                            | tinka     |                |           |
| Ti                              | tinka     |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka     |                |           |
| CuZn                            | tinka     |                |           |
| sausasis                        | tinka     |                |           |

---

**Priedai**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 180 mm | 566672 180 |
|------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pluoštinio disko atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 180 mm | 566690 180 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Pluoštinio disko atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 180 mm | 566692 180 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

---