

**Pluoštinis diskas XF 870 (CER), Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566460 60
GTIN	4018875312575
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**VSM XF 870** modelio pluoštinis diskas **maksimaliai našus, abrazyvus** ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams. <br>Grūdelių rūšis: **keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	60
DiskoØ	115 mm
Serija	XF870

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 115 mm	566672 115
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 108 mm	566650 108
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 108 mm	566670 108