

**Pluoštinis diskas, korundas (A), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566510 24
GTIN	4045197287595
Produktų klasė	52M

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**HOLEX universalus pluoštinis diskas** visų tipų metalams šlifuoti. Grūdelių rūšis: **korundas (A)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**  
maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	24
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm

Laikiklis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
Kiaurymės Ø	22,23 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

ISO atraminė lėkštelė vidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 117 mm	566670 117
Atraminė lėkštelė standi / su grioveliais Išorinis Ø 125 mm	566672 125
ISO atraminė lėkštelė lanksti / lygi Išorinis Ø 117 mm	566650 117