




**Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A), Ø 180 mm,  
Grūdėtumas: 100**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566600 100
GTIN	4018875994429
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**Aukštos kokybės universalus pluoštinis diskas VSM KF 708** metalo, plastiko, medienos ar pan. šlifavimui. Grūdelių rūšis: **padidinto grynumo korundas (A)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	VSM KF 708
Grūdėtumas	100
Disko Ø	180 mm
Serija	KF708
Šlifavimo priemonės	Padidinto grynumo korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Laikiklis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
Kiaurymės Ø	22,23 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	8488 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 172 mm	566670 172
Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 180 mm	566672 180
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 172 mm	566650 172