


**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 120, Galvos Ø × plotis: 40X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo ritinėlis su įkarpytomis plokštelėmis. Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Ypač rekomenduojama kontūrams šlifuoti.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	20 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	19100 min <sup>-1</sup>
Grūdėtumas	120
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	40 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 120
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		