


HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 120, Galvos Ø × plotis: 50X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554700 50X30
GTIN	4045197241047
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo ritinėlis su įkarpytomis plokštelėmis. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Ypač rekomenduojama kontūrams šlifuoti.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	15300 min ⁻¹
rekomenduojamas sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Grūdėtumas	120
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	50 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 120
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		