



**Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A), Ø 125 mm,
Grūdėtumas: 40**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566500 40
GTIN	4018875993392
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Aukštos kokybės universalus pluoštinis diskas VSM KF 708 metalo, plastiko, medienos ar pan. šlifavimui. Grūdelių rūšis: **padidinto grynumo korundas (A)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Gamintojo pavadinimas	VSM KF 708
Disko Ø	125 mm
Serija	KF708
Šlifavimo priemonės	Padidinto grynumo korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Laikiklis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
Kiaurymės Ø	22,23 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 117 mm	566670 117
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø 117 mm	566650 117
Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 125 mm	566672 125