

**Pluoštinis diskas, korundas (A), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566510 80
GTIN	4045197292025
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

HOLEX universalus pluoštinis diskas visų tipų metalams šlifuoti. Grūdelių rūšis: **korundas (A)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**
maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm

Laikiklis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
Kiaurymės Ø	22,23 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø 117 mm	566650 117
Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais išorinis Ø 125 mm	566672 125
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais išorinis Ø 117 mm	566670 117