


**Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566480 80

GTIN

30051141276275

Produktų klasė

53F

**Aprašymas****Modelis:**

**Našius šlifavimo grūdelius** 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Didesnis medžiagos šalinimo greitis**, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II. Maksimalus šlifavimo našumas.

**Paskirtis:**

**Plieno** ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

**Techninis aprašymas**

Gamintojo pavadinimas

982 C

Grūdėtumas

80

Disko Ø	115 mm
Serija	Cubitron™II
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

---

**Priedai**

Pluoštinio disko atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais  
Išorinis Ø 115 mm

566690 115

Pluoštinio disko atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø  
115 mm

566692 115

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 115 mm

566672 115