


HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 240, Galvos Ø × plotis: 40X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo ritinėlis su įkarpytomis plokštelėmis. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų. Ypač rekomenduojama kontūrams šlifuoti.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	20 mm
Grūdėtumas	240
rekomenduojamas sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	19100 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	40 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 240
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		