

**Pluoštinis diskas XF 850 (CER), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566556 80
GTIN	4018875670439
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Universalus pluoštinis diskas VSM XF 850 labai našus, abrazyvus ir ilgai patvarus. Šaltas šlifavimas. Puikiai tinka visiems legiruotiems plienams ir aliuminio lydiniams. Grūdelių rūšis: **keraminiai mišrūs ZA grūdeliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygus arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
DiskoØ	125 mm
Serija	XF850

Šlifavimo priemonės	Keraminiai mišrūs ZA grūdėliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 125 mm	566672 125
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 117 mm	566650 117
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 117 mm	566670 117