

**Garant****Šlifavimo akmenukas rupus, AN, Tipas: ZY4020****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 551600 ZY4020 |
| GTIN             | 4045197239716 |
| Produktų klasė   | 51E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **korundu (AN)** stambiais grūdeliais, surištais sintetine derva. Koto ilgis 40 mm.

**Paskirtis:**

**Legiruotojo ir nerūdijančiojo plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 – 50 m/s.

**Techninis aprašymas**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Smulkumo laipsnis | stambiadantis |
| Galvos Ø          | 40 mm         |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Koto ilgis                  | 40 mm               |
| Koto Ø                      | 6 mm                |
| Galvutės ilgis              | 20 mm               |
| Šlifavimo priemonės         | Korundas (A)        |
| Šlifavimo priemonių kodas   | A                   |
| Produkto pavadinimo požymis | AN                  |
| Produkto rūšis              | Šlifavimo akmenukas |