


HOLEX**Pluoštinis diskas, korundas (A), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566510 120 |
| GTIN | 4045197527059 |
| Produktų klasė | 52M |

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

HOLEX universalus pluoštinis diskas visų tipų metalams šlifuoti. Grūdelių rūšis: **korundas (A)**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifukuokiams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**
maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Grūdėtumas | 120 |
| Disko Ø | 125 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| maksimalus sūkių skaičius | 12200 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|------------|
| ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø 117 mm | 566650 117 |
| Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais išorinis Ø 125 mm | 566672 125 |
| ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais išorinis Ø 117 mm | 566670 117 |