

Garant**Šlifavimo akmenukas rupus, AN, Tipas: ZY5010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

551600 ZY5010

GTIN

4045197239723

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **korundu (AN)** stambiais grūdeliais, surištais sintetine derva. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Legiruotojo ir nerūdijančiojo plieno bei **plieno liejinių** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis

stambiadantis

Galvos Ø

50 mm

Koto ilgis	40 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas