



Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris

566481 60

GTIN

30051141276459

Produktų klasė

53F

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Didesnis medžiagos šalinimo greitis**, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II. Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Disko Ø	115 mm
Serija	Cubitron™II
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Pluoštinio disko atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais
Išorinis Ø 115 mm

566690 115

Pluoštinio disko atraminė lėkštelėlanksti / lygi išorinis Ø
115 mm

566692 115

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 115 mm

566672 115