

Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G3/8in**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:**DIN EN ISO 228****Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	G3/8
Sriegio Ø	16,66 mm
Vijų skaičius colyje	19
Tolerancijos klasė	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus
Ø 90 mm

028590 90

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20
mm

028550 20