

Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G1/2in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Tolerancijos klasė	A
Sriegis	G1/2
Sriegio Ø	20,96 mm
Sriegio tipas	G
Norma	DIN 228
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm

028550 60

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm

028590 90