

## Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 36X2



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486110 36X2   |
| GTIN             | 2050001041845 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tolerancijos klasė | 6g   |
| Sriegis            | M36  |
| Sriegio žingsnis   | 2 mm |
| Kalibravimas       | L12  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai       |
| Tolerancijos laukas | g                                       |
| Sriegio tipas       | MS                                      |
| Norma               | DIN 13                                  |
| Kokybė              | 6                                       |
| Produkto rūšis      | Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas |

### Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm       | 028600 60  |