

## Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 50X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486110 50X1,5
GTIN	2050001041715
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6g
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegis	M50
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

### Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100