

## Smulkus sriegis praeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 45X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486120 45X1,5
GTIN	2050001675675
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

**Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).**

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	6H
Sriegis	M45
Tolerancijos laukas	H
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis

**Paslaugos**

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90