

## Smulkus sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 52X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486130 52X1,5
GTIN	2050001675873
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

**Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).**

**Paskirtis:**

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	6H
Sriegis	M52
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Kokybė	6
Tolerancijos laukas	H

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

## Paslaugos

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90