



Šlifavimo akmenukas, kietumas J rupus, AW-CER, Tipas: SP0816



Užsakymo data

Užsakymo numeris	551790 SP0816
GTIN	4007220898796
Produktų klasė	55E

Aprašymas

Modelis:

PFERD šlifavimo akmenukai (sertifikuotos pagal OSA ir patikrintos pagal EN 12 413) pagal rišklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagamintos konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas spindulinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **maišytais grūdeliais (AW-CER), kietis J**. Minkštai surištas **balto korundo** ir **keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo** mišinys, efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).

rupus, grūdelių dydis 46.

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: **titano, nikelio** ir **kobalto lydinius** bei **grūdintą plieną**.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30–50 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	8 mm
Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	stambiadantis
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	16 mm

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	AW-CER
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas