

Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G1in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486140 G1
GTIN	2050001035882
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	11
Sriegis	G1
Sriegio Ø	33,25 mm
Tolerancijos klasė	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm

028550 60

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm

028590 90