

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Banguota neaustinė medžiaga, vidutinis, Galvos Ø × plotis:
100X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554976 100X50
GTIN	4045197678867
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Sinuso formos šlifavimo medžiaga neįpjaustytais kraštais. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Paviršių **matinimui ir poliravimui be apnašų.**

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	50 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	100 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Produkto pavadinimo požymis	vidutinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		