

Smulkus sriegis praeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 45X2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486120 45X2 |
| GTIN | 2050001675682 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Sriegis | M45 |
| Tolerancijos klasė | 6H |
| Sriegio žingsnis | 2 mm |
| Tolerancijos laukas | H |
| Sriegio tipas | MS |
| Norma | DIN 13 |
| Kokybė | 6 |

| | |
|----------------|--|
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L11 |
| Produkto rūšis | Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm | 028500 60 |
| DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm | 028540 90 |