



Šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis, SiC, Tipas: ZY1020



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 551780 ZY1020 |
| GTIN | 4027497343508 |
| Produktų klasė | 56L |

Aprašymas

Modelis:

LUKAS šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. LUKAS šlifavimo akmenukai tinka universaliai **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukai iš **SiC** su keraminiu rišikliu, grūdelių dydis 80 (smulkus), labai ryškus pasigalandinimo efektas, atvirų porų sandara geresniam drožlių pašalinimui. Koto Ø 6 mm, koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Aliuminio lydinių ir minkštų medžiagų (spalvotųjų metalų) apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 25–40 m/s.

Techninis aprašymas

| | |
|------------|-------|
| Koto ilgis | 40 mm |
| Galvos Ø | 10 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Smulkumo laipsnis | smulkiadantis |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 20 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Produkto pavadinimo požymis | SiC |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas |