

Garant**Marmuravimo galvutė, Galvos Ø: 50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 552000 50 |
| GTIN | 4045197240002 |
| Produktų klasė | 51E |

Aprašymas**Modelis:**

Silicio karbidas (SiC) 46 grūdelių dydžio, **minkštai elastinis, surištas plastiku (PU)** ir užklijuotas ant atraminės lėkštelės su 6 mm plieniniu kotu.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio plieno, spalvotųjų metalų marmuravimui ir dekoratyviniam šlifavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Koto ilgis | 40 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 6000 min ⁻¹ |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvos Ø | 50 mm |
| Galvutės ilgis | 30 mm |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |

Produkto rūšis

Poliravimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |