

Srieginis kalibras praeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1.1/4in**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486160 G1.1/4 |
| GTIN | 2050001035974 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|--|
| Sriegio Ø | 41,91 mm |
| Vijų skaičius colyje | 11 |
| Tolerancijos klasė | A |
| Sriegis | G1.1/2 |
| Tolerancijos laukas | A |
| Norma | DIN 228 |
| Sriegio tipas | G |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L11 |
| Produkto rūšis | Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis |

Paslaugos

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis
arba nepraeinantysis Maksimalus \varnothing 60 mm

028500 60

DAkKS kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus \varnothing 90 mm

028540 90