

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Banguota neaustinė medžiaga, glotnus, Galvos Ø × plotis:
80X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Sinuso formos šlifavimo medžiaga neįpjaustytais kraštais. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Paviršių **matinimui ir poliravimui be apnašų.**

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	7000 min ⁻¹
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Galvutės plotis	50 mm
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	80 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus

Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		