

Garant**Poliravimo galvutė iš veltinio Koto Ø 3 mm, Tipas: ZY0610****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552100 ZY0610
GTIN	4045197240019
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Patvarios poliravimo galvutės iš **vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.**

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: vidutinio grubumo

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 10 mm

Koto Ø: 3 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	10 mm

Kietumo laipsnis	vidutinio grubumo
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	5 - 10 m/s
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

Priedai

Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 3 µm	552330 3
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 1 µm	552330 1
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva DARKPINK	555740 DARKPINK
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE	555740 BLUE
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 15 µm	552340 15
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 1 µm	552340 1
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 280	552250 280
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 10 µm	552330 10
Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 0,5 µm	552330 0,5
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 7 µm	552340 7
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 150	552250 150
Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 10 µm	552340 10

Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 15 µm

552330 15

Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE

555740 WHITE

Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 7 µm

552330 7

Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 3 µm

552340 3

Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 30 µm

552330 30