



## Šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis, SiC, Tipas: ZY2025



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	551780 ZY2025
GTIN	4027497343522
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

**LUKAS šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. LUKAS šlifavimo akmenukai tinka universaliai **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukai iš **SiC** su keraminiu rišikliu, grūdelių dydis 80 (smulkus), labai ryškus pasigalandinimo efektas, atvirų porų sandara geresniam drožlių pašalinimui. Koto Ø 6 mm, koto ilgis 40 mm.

#### Paskirtis:

**Aliuminio lydinių ir minkštų medžiagų (spalvotųjų metalų)** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 25–40 m/s.

### Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Galvos Ø	20 mm

Koto ilgis	40 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto pavadinimo požymis	SiC
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas