

Smulkus sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 55X2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486130 55X2
GTIN	2050001675903
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniam, apvaliam, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegis	M55
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus \varnothing 60 mm	028500 60
DAkKS kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus \varnothing 90 mm	028540 90