



Šlifavimo akmenukas, kietumas J smulkiagrūdis, AW-CER, Tipas: ZY0408



Užsakymo data

Užsakymo numeris	551791 ZY0408
GTIN	4007220802137
Produktų klasė	55E

Aprašymas

Modelis:

smulkus, grūdelių dydis 80.

PFERD šlifavimo akmenukai (sertifikuotos pagal OSA ir patikrintos pagal EN 12 413) pagal rišklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagamintos konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **maišytais grūdeliais (AW-CER), kietis J**. Minkštai surištas **balto korundo** ir **keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo** mišinys, efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis nuolat didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: **titano, nikelio** ir **kobalto lydinius** bei **grūdintą plieną**.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30–50 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	4 mm
Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Grūdėtumas	80
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	8 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	AW-CER
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas