

## Srieginis kalibras praeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486160 G2
GTIN	2050001045980
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A.

**Standartas:**

**DIN EN ISO 228**

**Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	A
Sriegio Ø	59,61 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegis	G2
Tolerancijos laukas	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis

### Paslaugos

DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis  
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis  
arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

028500 60