

Smulkus sriegis praeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 50X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486120 50X1,5
GTIN	2050001675712
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	6H
Sriegis	M50
Tolerancijos laukas	H
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90