

Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 45X1,5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486110 45X1,5 |
| GTIN | 2050001041906 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|--------|
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Sriegis | M45 |
| Tolerancijos klasė | 6g |
| Kalibravimas | L12 |

| | |
|---------------------|---|
| Tolerancijos laukas | g |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Sriegio tipas | MS |
| Norma | DIN 13 |
| Kokybė | 6 |
| Produkto rūšis | Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus \varnothing 100 mm | 028640 100 |
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus \varnothing 60 mm | 028600 60 |