

**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis: 60X40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555010 60X40
GTIN	4045197241283
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

**Plokštelės išdėstytos puodelio forma** apie įrankio ašį, galvutė įgilinta - šerdis atitraukta atgal.

Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Ypač tinka šlifuoti galu ir šonais.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	40 mm
Grūdėtumas	80
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		