

Srieginis kalibras nepraeinantysis kamštinis kalibras, Sriegis: G1.1/4in**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	G1.1/2
Sriegio Ø	41,91 mm
Vijų skaičius colyje	11
Tolerancijos klasė	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

028500 60

DAkkS kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90