

## Smulkus sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 45X2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486130 45X2
GTIN	2050001675828
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

**Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).**

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M45
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90
KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60