

Srieginis kalibras nepraeinantysis kamštinis kalibras, Sriegis: G1.1/2in**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	47,8 mm
Sriegis	G1.1/2
Tolerancijos klasė	A
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio tipas	G
Norma	DIN 228
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis
praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm

028540 90

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis
arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm

028500 60