

Garant**Rupiojo valymo diskas (SiC), Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566700 125
GTIN	4045197679710
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Labai **rupi neaustinės medžiagos struktūra**, neužsiteršia net ir apdirbant storas bei minkštas dangas.

Vidutinio standumo neaustinės medžiagos modelis, **labai abrazyvus šlifavimas**, didelis patvarumas ir tolygus baigiamasis paviršiaus padirbimas. Universaliai tinka visiems pirminio valymo darbams, **taip pat ir sunkiems**, pvz., pašalinti sukietėjusias nuodegas.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Stiklo audinio lėkštelė tinka tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoiklių.

Pastaba:

Pirminio valymo diskus tiesiniams šlifuoikliams žr. Nr. 556270.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 - 7000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Kietumo laipsnis	vidutinio – kietumo
Smulkumo laipsnis	labai rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Forma	plokščia
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		