



## Juostinės šlifavimo staklės GX, Tipas: 790131



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077610 790131
GTIN	4014586872018
Produktų klasė	03H

### Aprašymas

#### Modelis:

Modulinės konstrukcijos, našus juostinis šlifuoklis mažai serijinei gamybai.

- Nuimamas drožlių rinktuvas.
- Jungtis nusiurbimui iš išorės.

#### Pastaba:

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir Nr. 558453-56.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	3000 min <sup>-1</sup>
Juostos ilgis	2000 mm
Gamintojo pavadinimas	GX 75
Juostos plotis	75 mm
Svoris	75 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Juostinis šlifuoklis

**Priedai**Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558454 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 120

558453 120

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 120

558454 120

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X  
Grūdėtumas 120

558310 120

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X  
Grūdėtumas 60

558310 60

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X  
Grūdėtumas 80

558310 80

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 60

558454 60

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558453 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 36

558456 36

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 80

558454 80

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X  
Grūdėtumas 40

558310 40

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 60

558453 60

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R  
Grūdėtumas 80

558453 80