

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės medžiagos kibus diskas SC-DH, Ø 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566925 100
GTIN	4046719061075
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

**Paskirtis:**

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

**Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas**, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir **lengvi valymo** (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir **užvartų nuėmimo darbai**.

**Pastaba:**

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumo palyginimas	100
Modelis	A coarse
Spalva	ruda

DiskoØ	125 mm
Serija	SC-DH
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Gamintojo pavadinimas	SC-DH
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M  
14 Išorinis Ø 125 mm

566965 125

Kibi šlifavimo lėkštelė suSriegis M14 Išorinis Ø 125 mm

566960 125