

3M Scotch-Brite™

Neaustinės medžiagos kibus diskas SC-DH, Ø 125 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566925 180 |
| GTIN | 4046719057917 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (**apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965**).

Paskirtis:

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir **lengvi valymo** (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir **užvartų nuėmimo darbai**.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. **567505 ir t.t.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------|
| Grūdėtumo palyginimas | 180 |
| Spalva | raudona |
| Modelis | A medium |
| Smulkumo laipsnis | vidutinis |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| DiskoØ | 125 mm |
| Serija | SC-DH |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| Gamintojo pavadinimas | SC-DH |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

Kibi šlifavimo lėkštelė suSriegis M14 Išorinis Ø 125 mm

566960 125

Kibi šlifavimo lėkštelė sucentravimo kiauryme ir sriegiu M
14 Išorinis Ø 125 mm

566965 125