

3M**Pluoštinio disko atraminė lėkštelė standi / su grioveliais, Išorinis Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566690 125
GTIN	4046719523849
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Kietesni, neformuojami pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma **su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui** šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, **labai atsparus temperatūros kaitai**. Idealiai tinka **rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams**, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.

Papildomai su 5/8 colio tvirtinimo veržle.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Išorinis Ø	125 mm
Kietumo laipsnis	standi
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė