



## Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14, Išorinis Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566960 125
GTIN	2050001030450
Produktų klasė	52M

### Aprašymas

#### Modelis:

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

#### Tinka:

Kibiems diskams **be centravimo kiaurymės**.

#### Dėmesio:

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	11000 min <sup>-1</sup>
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Išorinis Ø	125 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė