

HOLEX**Rupiojo valymo diskas (SiC), Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566750 115
GTIN	4045197566102
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Labai **rupi neaustinės medžiagos struktūra**, neužsiteršia net ir apdirbant storas bei minkštas dangas.

Standus ir abrazyvus neaustinės medžiagos modelis **universaliam** didelių paviršių apdirbimui.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Stiklo audinio lėkštelė tinka tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių.

Pastaba:

Pirminio valymo diskus tiesiniams šlifuoكليams žr. Nr. 556270.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 - 7000 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Disko Ø	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Kietumo laipsnis	standi
Smulkumo laipsnis	labai rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Forma	plokščia
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		