


**Pluoštinis diskas ZF 714, cirkonio korundas (ZA), Ø 180 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566630 40
GTIN	4018875380970
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Pluoštiniai diskai VSM ZF 714 labai našūs ir patvarūs. Šaltas šlifavimas. Specialiai legiruotiems plienams, spalvotiesiems metalams ir pilkajam ketui. Grūdelių rūšis: **cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga**.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650/6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs**.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Disko Ø	180 mm
Serija	Dantų forma ZF714
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	8488 min ⁻¹
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 180 mm	566672 180
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 172 mm	566650 172
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 172 mm	566670 172